

DUTHIE AM

SÉRIE ALL MOUNTAIN MANUEL D'UTILISATION

Félicitations pour votre nouveau sac d'hydratation Duthie AM. Nous l'avons construit pour une hydratation sans effort sur le sentier et nous avons étudié chaque couture, chaque fermeture à glissière et chaque caractéristique dans les moindres détails pour nous en assurer. Le manuel d'utilisation vous présentera votre nouveau sac en détail, pour que vous puissiez profiter pleinement de tout ce que nous y avons inclus.

Merci de nous avoir choisis pour faire la route avec vous.

Pour plus d'informations sur toutes les caractéristiques exceptionnelles de votre nouveau sac Platypus, rendez-vous sur notre site www.platypus.com



SÉRIE ALL MOUNTAIN

Les sacs All-Mountain offrent une polyvalence et une capacité accrue pour les descentes qui exigent beaucoup d'équipement ou les sorties indépendantes à kilométrage élevé.

DUTHIE AM 12.0

Construit pour une journée entière de montées et de descentes avec un système de transport amovible d'armure.

POIDS : 1 lb 12 oz | 794 g

CAPACITÉ :

ÉQUIPEMENT	+	HYDRATATION	=	TOTAL
9 L		3 L		12 L

DUTHIE AM 17.0

Notre sac All-Mountain de plus grande capacité avec systèmes de transport amovibles d'armure et de casque intégral.

POIDS : 2 lbs | 907 g

CAPACITÉ :

ÉQUIPEMENT	+	HYDRATATION	=	TOTAL
14 L		3 L		17 L



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

1. Réservoir BIG ZIP™ SL
2. Poche d'hydratation indépendante avec système de suspension du réservoir
3. Suspension maillée ventilée
4. Profil mince, votre dos reste frais
5. Ceinture amovible avec poches à fermeture à glissière
6. Nombreuses options d'acheminement du tube
7. Poches pour outil/pompe
8. Points d'attache pour casque/accessoires
9. Détails réfléchissants
10. Fente pour lampe dans la couture (Duthie 12)
11. Poche arrière maillée extensible

HYDRATATION


THE BIG ZIP™ SL

Nous fabriquons tous nos réservoirs aux États-Unis à partir d'un stratifié breveté qui associe un extérieur résistant à un intérieur sans arrière-goût, de qualité alimentaire. Chaque réservoir associe les caractéristiques idéales pour simplifier tous les aspects de l'hydratation.



1. Sécuritaire – Fermeture SlideLock™
2. Ouverture large Big Zip™ – facile à remplir/nettoyer/sécher
3. Antimicrobien – Traitement SlimeGuard™
4. Facile à remplir – le tube à raccord rapide vous permet de le laisser dans le sac
5. Sans fuite – Robinet d'arrêt à 90°
6. Haut débit – Valve buccale HyperFlow™
7. Sans BPA et phtalate

SUSPENSION DU RÉSERVOIR



- Système d'attache simple et sécuritaire.
- Garantit un débit maximum.
- S'associe aux bretelles pour une stabilité accrue et un maintien sûr.



ACHEMINEMENT DU TUBE

CONSEIL : Pour une intégration plus simple, acheminez toujours la petite extrémité à débranchement rapide du tube par les sangles et les ouvertures, en allant de l'extérieur vers l'intérieur.

- Quatre options d'acheminement : ouvertures à droite et à gauche, en haut et en bas.
- Les sangles élastiques et les pinces sur les deux bretelles maintiennent votre tube en sécurité d'un côté ou de l'autre.
- Pinces de tube amovibles.



©2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South | Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500
Garantie limitée
www.platypus.com
PN: 31-996

SUSPENSION DU SAC

BRETÈLLES MAILLÉES AÉRÉES 3D, MATELASSÉES



1. Ventilation maximum et séchage rapide
2. Les sangles élastiques à la base absorbent les charges.
3. Les bordures sans couture près du cou éliminent tout frottement.

SANGLES DE POITRINE



1. Le côté fixe permet de l'utiliser d'une seule main.
2. Le réglage vertical garantit une intégration parfaite.

CEINTURES MULTI-USAGES




SUPPORT COMPLET
La ceinture maillée large soutient le sac plein et les charges plus lourdes.




SUPPORT LÉGER
Rentrez la partie maillée et n'utilisez que les sangles pour les charges plus légères et une stabilité de base.



COMPLÈTEMENT RANGÉ
Rentrez tout. Idéal pour la ville, l'aéroport et partout où la ceinture non utilisée pourrait vous gêner.



Rabattez la boucle fendue (a) et attachez-la à l'anse de la sangle (b).



Faites passer la ceinture repliée derrière le panneau arrière pour la rentrer.

RANGEMENT/ORGANISATION DE L'ÉQUIPEMENT

OUTILS



1. Espace de rangement spécifique pour une pompe et des outils.
2. Le dessus rabattable crée une surface de travail propre, n'importe où.

TRANSPORT DE CASQUE INTÉGRAL (DUTHIE 17 SEULEMENT)



1. Dégagez le stabilisateur en forme de queue de castor (a) et les sangles de fixation supérieures (b) de la poche arrière.
2. Enflez la main par l'avant du casque et tirez les sangles de fixation supérieures au-dessus de la mentonnière et attachez-les comme sur l'illustration. (Attachez TOUJOURS bien ces sangles.)



3. Tirez le stabilisateur par-dessus le casque et bouclez les extrémités sous la visière/l'ouverture du visage.
4. Centrez le casque sur le sac et serrez toutes les sangles.

ATTACHE DISCRÈTE POUR CASQUE/ACCESSOIRES



1. Les cordons pris dans les coutures retiennent les casques standards par les jugulaires.

FENTE DISCRÈTE POUR LAMPE (DUTHIE 12 SEULEMENT)



1. Sa position basse garantit une visibilité maximum.
2. Sangle de fixation à l'intérieur pour une sécurité accrue.

SANGLES DE COMPRESSION/D'ARMURE



1. Les courroies de compression latérales permettent d'y fixer une armure ou de l'équipement ou des vêtements supplémentaires.



2. Toutes les sangles se détachent d'un côté et se glissent facilement à l'intérieur du sac lorsque vous n'en avez pas besoin.

SOINS DE PLATYPUS®

Pour que vos produits Platypus fonctionnent le mieux possible, suivez ces recommandations de base :

SACS D'HYDRATATION

Vous prolongerez la durée de vie de votre sac en le gardant propre. Brossez la saleté superficielle, ou rincez à l'eau tiède. Au besoin, vous pouvez laver votre sac avec une éponge et un savon doux. Rincez abondamment pour retirer le résidu de savon. **NE PAS LAVER OU SÉCHER VOTRE SAC EN MACHINE.** Assurez-vous que votre sac est vide et sec avant de le ranger.

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR

Rangez toujours votre réservoir sec ou dans votre congélateur. Nos réservoirs sèchent facilement sur un sèche-linge en plastique, disponibles dans la plupart des magasins d'articles de cuisine, et vous pouvez utiliser un linge à vaisselle avec nos ouvertures larges Big Zip™.

Pour d'autres bons conseils et des vidéos sur l'entretien et le rangement de vos produits Platypus, rendez-vous sur www.platy.com/FAQ.